

ПРИЛОЖЕНИЕ №4. РАСХОД МАТЕРИАЛОВ АНАКРОЛ®

Расход АНАКРОЛ® на 1 см² поверхности при склейке и герметизация плоскостей (фланцев)

Таблица 4.4

№ п/п	Тип герметика-прокладки		Акриловый клей	Зазор мм	Расход АНАКРОЛ	
	Анаэробный	Эластичный			объем мл	масса г
1	АНАКРОЛ-3011, 3012	АНАКРОЛ-500Н	АНАКРОЛ-111 (М)	0,05	0,04	0,04
2	АНАКРОЛ-3011, 3012	АНАКРОЛ-500	АНАКРОЛ-111 (М)	0,10	0,08	0,09
3	АНАКРОЛ-3011, 3012	АНАКРОЛ-500	АНАКРОЛ-111 (М)	0,15	0,12	0,13
4	АНАКРОЛ-3011, 3012	АНАКРОЛ-500	АНАКРОЛ-111 (М)	0,25	0,20	0,22
5		АНАКРОЛ-500В	АНАКРОЛ-111 (М)	0,30	0,24	0,27
6		АНАКРОЛ-500В	АНАКРОЛ-111 (М)	0,35	0,29	0,31
7		АНАКРОЛ-500В	АНАКРОЛ-111 (М)	0,40	0,33	0,36
8		АНАКРОЛ-500В	АНАКРОЛ-111 (М)	0,45	0,37	0,40
9		АНАКРОЛ-500В	АНАКРОЛ-111 (М)	0,50	0,41	0,45
10		АНАКРОЛ-500В		0,55	0,45	0,49
11		АНАКРОЛ-500В		0,60	0,49	0,54